


# DKM 630 S




# DKM 630 S

## TECHNISCHE DATEN

<b>Spitzenhöhe</b>	315 mm
<b>Spitzenweite</b>	1500 mm
<b>Umlaufdurchmesser über Bett</b>	630 mm
<b>Umlaufdurchmesser über Support</b>	400 mm
<b>Spindelbohrung</b>	105 mm
<b>Spindelnase</b>	DIN 55026 A1-11
<b>Drehzahlbereich</b>	12,5 - 1120 U/min (14 Stufen)
<b>Bereich Längsvorschübe</b>	0,062 - 7 mm/U (56 Stufen)
<b>Bereich Planvorschübe</b>	0,031 - 3,5 mm/U (56 Stufen)
<b>Metrische Gewinde</b>	0,5 - 28 mm (31 Stufen)
<b>Zollgewinde</b>	1 - 56 TPI (38 Stufen)
<b>Modulgewinde</b>	0,25 - 7 mm (21 Stufen)
<b>Diametralgewinde</b>	56 - 4 DP (27 Stufen)
<b>Pinolendurchmesser</b>	100 mm
<b>Pinolenweg</b>	250 mm
<b>Pinolenaufnahme</b>	Morse Konus 5
<b>Motorleistung</b>	11 kW
<b>Gewicht</b>	4.200,00 kg
<b>Abmessungen</b>	3500 x 1260 x 1385 mm

## AUSSTATTUNG

- » gefertigt nach DIN 8606
- » Bettbreite 600mm
- » Spindelbohrung 100mm
- » hydraulisches Kupplungssystem
- » hydraulische Spindelbremse
- » Eilgang in Längs und Plan
- » Überlastkupplung im Schlosskasten
- » nachstellbare Hauptspindellager
- » Zahnräder gehärtet und geschliffen
- » Spindelkastenschmierung durch integrierte Pumpe
- » manuelle Zentralschmierung für Bettbahn, Leitspindel und Support
- » Spritzschutzwand
- » 3-Achsen digitales Messsystem



## LIEFERUMFANG

3-Backenfutter 315 mm,  
mitlaufende und stehende Lünette

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Schnellwechselstahlhalter Set Gr. C
- » Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. C
- » Körnerspitze MK5/PHD mitlaufend
- » Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B16, 1-13mm
- » Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18 3-16mm
- » Sonstiges Zubehör Reduzierung MK5 - B18
- » Körnerspitzenset MK5 mitlaufend

...